

定位珠螺絲・無頭，平面球端和梅花槽

22720.2564



產品描述

球頭推力螺釘還可用於夾緊、擰緊或支撐非平行表面。
梅花起子可提供理想的附載傳輸。其驅動力並非經由邊緣傳輸 (帶有內六角)，而是經由表面傳輸。
由於理想的負載傳輸，工具的磨耗將會減少。工具壽命會增加。

材質

- 珠子
- 不鏽鋼，硬化
- 螺絲
- 不鏽鋼 1.4305

更多資訊

注意事項

珠子無防止旋轉功能。
特殊的樣式歡迎洽詢。


參考

螺紋鎖附依需求，請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

- 定位珠螺絲, 無頭，球防止迴轉
- 定位珠螺絲, 無頭，有平面的球
- 定位珠螺絲, 無頭，球端和梅花槽

圖面



訂單資訊

尺寸					靜態荷重能力 ¹⁾ max. [kN]	 max. [°C]	 [g]	品號
d ₁	l ₂	d ₃	球直徑					
[mm]								
平面球，軸承面平整，不銹鋼								
M6	16	3,2	4	15	9	250	2,4	22720.2564

¹⁾ 生產力的承載說明對於不鏽鋼類型沒有根據(除了配有熱塑球的類型)。

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。