# 精實的球面華司 / 圓錐托座 • 類似 DIN 6319

# 23050.0566



### 產品描述

### 材質


### 錐形座


• 不繡鋼 1.4305

### 球面華司

• 不繡鋼 1.4305

### 圖面






## 訂單資訊

	尺寸			雙頭螺栓用	螺絲用	靜態荷	扭力 螺絲 連接1)	I	品號
d <sub>1</sub>	$d_2$	d <sub>3</sub>	h	d <sub>6</sub>	d <sub>6</sub>	重能力	max.		
H13						max.			
[mm]				[mm]	[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
不銹鋼									
17	19,7	32	17	16	M16	45	135	60	23050.0566

 $<sup>^{1)}</sup>$ 標準螺紋螺絲的扭矩資訊,必要時考慮預加荷載,摩擦係數 $\mu_{total}$  0.14。

# 應用範例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

