

下向夾具 · 附軸承

23210.0571



產品描述

藉由鎖緊球端推力螺絲，可將工件同時壓向止動元件及固定板。適當的橫桿可提供高度的水平方向夾力。在使用T形螺帽 EH 23010./ EH 23020 (DIN 508) 時，這類元件亦可應用於其他的溝槽尺寸。

材質

- 鋼，表面硬化，染黑，研磨

更多資訊


參考

集成支架配備有定位螺紋，以適合例如螺釘固定按鈕EH 22690.，自調角度支撐座EH 22730. / EH 22740。

更多產品

- 用於T型槽的螺帽，DIN 508
- 用於T型槽的螺帽，延長的


圖面



訂單資訊

T槽尺寸	d ₁	d ₂	d ₃	b ₁	b ₂	h ₁	尺寸	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	s	夾持水平面 max.	起動 扭力 max.		品號
[mm]								±0,01 [mm]	~	~						[kN]	[Nm]	[g]	
含平面 夾持額 – 相片 1																			
18	M16	17	M16	68	18,8	72	20	60	38	86	41	126	63	7		21,5	20	3000	23210.0571

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。