

垂直切換夾 · 帶有水平基座和結實的支撐臂

23330.0207

產品描述

由於它們具有良好的運動功率和易於操作的特性，肘節夾具適用於廣泛的用途。這些肘桿夾具可用於金屬加工行業，適用於鑽孔，焊接，折彎，研磨，測試和裝配，也可用於木材和塑料行業的膠合，鑽孔，切割和銑削夾具。

肘節式夾具的“肘節”原理允許夾具大而快地打開。如果夾具鬆開時，工件可不受阻礙的被取出。大功率傳動通過低手力產生最大夾持力。夾具是自鎖的，它們保持鎖定，抵抗加工部件時產生的力。

肘節式夾具由高質量的零件製成，可不保養連續使用。

耐油且符合人體工程學的雙部件手柄，其帶有防滑柔軟的表面。易於使用的大抓握面積。

材質

夾具
• 鋼，鍍鋅，鈍化

鉚釘
• 不銹鋼

把手
• 塑膠


夾持螺絲
• 鋼，回火，鍍鋅

緊固帽蓋
• 橡膠，黑色

組裝

夾合螺絲需要被焊接在支撐臂的需求位置上。

圖面



訂單資訊

公稱 尺寸	夾持螺絲	尺寸																夾持力		α	 min max.		品號	
		d ₁	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ min	h ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	F ₁	F ₂					
		[mm]																[kN]			[°C]	[g]		
	鋼																							
7	M12 x 110	13	100	10	331	81	30	-5	51	232	206	166,5	20,5	90	90	24,5	50,5	3,5	5,5	105°	-10	80	2000	23330.0207

遵守

- 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.
- 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉮、錫、金或鎢。