

偏心快速夾具・有母牙
23390.0101




產品描述

用在快速和解開夾具和鬆開工件。
當使用可調式設計(相片2)，移動桿的位置可被移動。

材質

- 軸承墊片
- 熱塑性POM，強化玻璃纖維
- 把手
- 壓鑄鋅，塑膠塗層，黑色，類似 RAL 9005
- 螺紋零件
- 鋼，鍍鋅
- 內部零件
- 鋼，鍍鋅
- 調整螺帽
- 鋼，鍍鋅


圖面



訂單資訊

尺寸									行程 s 在把手 90° 的位置	max.		品號
l	d ₁	d ₃	d ₄	h ₂ max.	調整範圍 h ₃ min	b	t ₁	t ₂ min 在 夾持位置內				
[mm]									[mm]	[°C]	[g]	
母螺牙, 可調整式 – 相片 2, 鋼												
63	M6	16	19	16,4	1,5	16	13	3	0,75	80	65	23390.0101

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。