# 張力把手

# 24430.0242



# 產品描述


#### 材質

# 把手

• 不銹鋼 1.4305,鈍化噴砂

球形手把
• PF 31 塑膠, 黑色, DIN 319


# 圖面



# 訂單資訊

尺寸							-	品號
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h	I	t <sub>1</sub>	_	
					~			
[mm]							[9]	
有母牙 – 相片 1, 不銹鋼								
28	M12	12	30	47	108	18	262	24430.0242

# 應用範例





# 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

