

可調平拉把手
24441.0020



產品描述

當旋轉範圍有限或需要特定的橫杆位置時，可使用可調節的扁平張力橫桿。
可調節扁平張力橫桿的特點是結構高度低，特別適用於受限空間或橫桿不應懸垂的情況。


材質

- 把手
- 鋅合金壓鑄、塑料塗層、黑色，近似RAL 9005 亞光結構
- 內部零件
- 鋼，染黑
- 覆蓋
- 塑膠，黑色

操作

藉由舉起控制桿，鋸齒脫開。桿可以定位在由鋸齒。在鬆開桿時，細齒將自動重新嚙合。


圖面



訂單資訊

尺寸											品號	
d ₁	d ₂	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₂	t	min	max.		
[mm]									[°C]			[g]
有母牙 – 相片 1, 黑色												
40	M12	23	42	4	4	56	145	22	-30	80	399	24441.0020

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。