


斜度免鍵軸襯・不帶鎖緊螺母
25050.0022



產品描述

利用斜度免鍵軸襯，所有機械零件的軸襯連結，例如手輪，齒輪，皮帶輪，凸輪，把手等，可以輕易地與有效率的達成。
它是一種自定心和非浮動錐形軸襯中腐蝕保護的設計與六角螺母。
錐形軸襯的旋轉精度為 0.03 毫米。

材質


- 外部零件
- 鋼，鍍鋅
- 內部零件
- 鋼，鍍鎳
- 螺帽
- 鋼，鍍鎳

更多資訊

參考

請遵循安裝說明，安裝範例以及技術數據。

圖面




訂單資訊

尺寸				WS	螺帽的鎖固力矩	移轉力矩	可轉移的軸向負載	軸的表面壓力	中心的表面壓力	中心孔	軸徑		品號
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂		T _A max.	M max.	F _a max.	p _w max.	p _N max.	D ₁ H9	D ₂ h9		
[mm]				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
22	42	41	30	46	250	349	31,8	197	110	42	22	344	25050.0022

配件

	WS [mm]		品號
特殊叉形 扳手			
	46	610	25050.0846

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。