斜度免鍵軸襯 • 不帶鎖緊螺母

25050.0025



產品描述

利用斜度免鍵軸襯, 所有機械零件的軸轂連結, 例如手輪, 齒輪, 皮帶輪, 凸輪, 把手等, 可以輕易地與有效率的達成.

它是一種自定心和非浮動錐形軸轂中腐蝕保護的設計與六角螺母。 錐形軸轂的旋轉精度為 0.03 毫米。

材質

外部零件

• 鋼,鍍鋅

內部零件

• 鋼,鍍鎳

螺帽


• 鋼,鍍鎳

更多資訊

參考

請遵循安裝說明,安裝範例以及技術數據。

圖面




訂單資訊

	尺寸				WS	螺帽的鎖固力矩	移轉力矩	可轉移的軸向負載	軸的表面壓力	中心的表面壓力	中心孔	軸徑	I	品號
d ₁		d_2	I_1			T _A	M	Fa	p _W	p_N	D ₁	D ₂	_	
						max.	max.	max.	max.	max.	H9	h9		
	[mm]				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
25	5 4	42	41	30	46	250	397	31,8	173	110	42	25	310	25050.0025

配件

	WS	ă.	品號						
	[mm]	[9]							
特殊叉形 扳手									
	46	610	25050.0846						

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

