

斜度免鍵軸襯・帶有鎖緊螺帽，不鏽鋼
25050.0312



產品描述

它是一種自定中心和非浮動錐形軸襯中腐蝕保護的設計與六角螺母。
錐形軸襯的旋轉精度為 0.03 毫米。
透過使用錐形軸襯，機械元件如鏈輪、齒輪、皮帶輪、凸輪，槓桿等的所有軸襯接頭可以容易地和有效地建立起來。

材質

- 外部零件
- 不鏽鋼，鍍鎳
- 內部零件
- 不鏽鋼，鍍鎳
- 螺帽
- 不鏽鋼，鍍鎳，硬化

組裝


鎖緊螺母的外部分有利於在軸襯接合的鎖定如果包含自由旋轉軸。以安裝來說，月牙扳手（厚度最大L2-L3）會被使用。

更多資訊

參考

請遵循安裝說明，安裝範例以及技術數據。

圖面



訂單資訊

尺寸					WS	螺帽的鎖固力矩 T _A max.	移轉力矩 M max.	可轉移的軸向負載 F _a max.	軸的表面壓力 p _w max.	中心的表面壓力 p _N max.	中心孔 D ₁ H9	軸徑 D ₂ h9		品號
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
12	20	24	19	12	22	31	45,7	7,6	144	128	20	12	43	25050.0312

配件

	WS [mm]	 [g]	品號
特殊叉形 扳手			
	27	195	25050.0827

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。