

橡膠終端止動緩衝器・圓柱形止位塊

25150.0310



產品描述

被用作一個彈性止端，軸承腳等。
硬度為55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材質

軸承墊片
• 鋼，鍍鋅，鉻化藍

螺紋襯套
• 鋼，鍍鋅，鉻化藍


本體
• 天然生橡膠，黑色

更多資訊


更多產品

• 支撐腳，衝擊緩衝

圖面



picture 1




picture 2

訂單資訊

d ₁	l ₁	尺寸			彈簧比率 R ~ [N/mm]	荷重能力 max. [N]	彈簧範圍 ~ [mm]	溫度		重量 [g]	品號
		d ₂	s	t				min	max.		
		[mm]		~				[°C]			
15	20	M4	1,4	4	57	287	5	-30	80	5,7	25150.0310

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。