

橡膠終端止動緩衝器・低型結構
25150.1138





產品描述

彈性的，減幅的減噪軸承可以保護表面。橡膠緩衝件可被作為間隔件。
硬度為 70 ±5° 支柱 A。

材質

- 軸承墊片
- 鋼，鍍鋅，鈍化
- 本體
- NBR


圖面



訂單資訊

尺寸						彈簧比率 R	荷重能力 max.	彈簧範圍	溫度		重量	品號
d ₁	h	d ₂ +0,5	d ₃ +0,5	s ₁	s ₂	[N/mm]	[N]	[mm]	min	max.	[g]	
帶有通孔 – 相片 1												
38	4	5	9	2	1,1	1500	1500	1	-30	120	17	25150.1138

應用範例



遵守

符合 RoHS

含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質

含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質



接觸鉛會導致癌症和生殖危害。接觸鎳會導致癌症。

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。