

橡膠終端止動緩衝器・圓柱形的，前方嵌裝

25150.1543



產品描述

被用作一個彈性止端，軸承腳等。
硬度為55 - 5°A。硬度 (40 - 5°邵氏A和70 - 5°邵氏A) 的要求。

材質


軸承墊片

- 不銹鋼 1.4301

本體

- NBR

圖面



訂單資訊

尺寸					彈簧比率 R	荷重能力 max.	彈簧-範圍 ~	溫度		重量	品號
d1	h	d2	d3	s	[N/mm]	[N]	[mm]	min	max.	[g]	
42	20	10,5	17,5	2,5	360	1800	5	-30	120	37	25150.1543

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。