SIMPLEX 軟面槌 • 橡膠成分，具有“站立” / TPE-soft； 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄
3012.282

產品描述

這款 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工作期間。
SIMPLEX 系列 3012 配備流行的 TPE-軟/橡膠組合物插入組合。
藍色 TPE 軟嵌件（3201 系列）是 SIMPLEX 系列中最柔軟的嵌件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。 與傳統的橡膠錘不同，它不會留下任何不必要的黑色污點。
具有巧妙形狀的「站立式」橡膠嵌件 (3202.260) 使錘子能夠牢固地立在頭上，減少彎腰的需要，從而以更符合人體工學和對背部友好的方式工作。 經過驗證的橡膠混合物具有超低磨損、衝擊緩衝和無味的特點，其使用壽命比傳統橡膠錘更長。
外殼由鑄鐵製成，並配有整合式手柄保護套，可提供高水準的抗斷裂性。
高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀，握持區域塗有雙層清漆，因此耐髒。
符合智慧型SIMPLEX原理，所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。
產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌具有TPE-軟（藍色，柔軟，無磨損）/橡膠插入物與“立式”（3202.260）的插入物組合，可實現背向友好的工作，並減少了彎曲。
- 把手极短，不会敲击把手末端。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 地板貼磚

材質

把手
- 木材

入子 1
- TPE 軟，藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2
- 合成橡膠，黑色 ，帶有"站立"功能
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

外殼
- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]			把手版本	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2755	4030618312956	AAA905c002	21-04-09-16	3012.282

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。