

SIMPLEX 軟面槌 · TPE-軟的 / 軟金屬；鑄鐵外殼和優質木柄

3019.060



產品描述

SIMPLEX 3019系列可與TPE軟金屬/軟金屬的嵌件組合一起使用。
藍色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔軟的插件，可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同，它不會留下任何不希望有的黑色痕跡。
銀色軟金屬插件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。
此版本的尺寸從D30mm到D60mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌，具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/軟金屬（銀色，硬，耐熱）的插入組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

應用區域

模具結構, 工廠建設, 汽車和卡車行業的組裝與維修

材質

把手

- 木材

入子 1

- TPE 軟, 藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子 2

- 軟金屬, 銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	—	—	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	📦 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
60	150	405	405 x 150 x 60	1670	4030618305675	AAA905c002	21-04-09-16	3019.060

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈹、錫、金或鎢。