SIMPLEX 軟面槌 • TPE-中等的 / 尼龍; 鑄鐵外殼和優質木柄

3038.040





產品描述

SIMPLEX 3038系列可與TPE-mid /尼龍的插入件組合一起使用。

灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供與黑色橡膠插入件相當的衝擊力。所不同的是,它不會留下任何不希望有的黑色污跡。

尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由 擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用 性、即使在零下溫度下也不會崩刃。此外、它還耐油脂。

性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。 外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型,在握把區域具有雙層清漆,因此可以抵抗污垢。 按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。 此版本的尺寸從D30mm到D80mm不等。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-mid(灰色,中等硬度,無磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)的插入物組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D80mm的尺寸。

應用區域

鋒利邊緣的工件組裝,外殼組裝,工廠建設,廳堂建造,鋼結構,展場搭建,維修與保養工作

材質

把手

木材

入子1

- TPE 中,灰色
- 不毀損的
- 中硬

入子2

- 尼龍,白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼

• 鑄鐵

訂單資訊

Ø	— i :	=	尺寸 長 x 寬 x 高	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
			[mm]	[9]				
40	115	325	325 x 115 x 40	610	4030618304623	AAA905c002	21-04-09-16	3038.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SV/HC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

