

SIMPLEX 軟面槌 · 尼龍/軟金屬；鑄鐵外殼和優質木柄
3089.080

產品描述

SIMPLEX 3089系列包括尼龍/軟金屬的嵌件組合。
白色尼龍襯套（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性結合在一起。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。
銀色軟金屬插入件（3209系列）由鋁製成，堅硬，耐熱，可替代經典的鉛錘。
外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
高質量的木柄具有減震效果和人體工程學造型，在握把區域具有雙層清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。該版本的尺寸從D30mm到D80mm不等，可以作為大錘（3089.081）使用。

產品特點：

- SIMPLEX 軟面槌具有尼龍（白色、堅硬、非常耐磨、即使在零下溫度下也不會碎裂、耐油和油脂）/軟金屬（銀、硬、耐熱）的插入組合。
- 鑄鐵外殼，帶有集成手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質、減震且符合人體工程學的木柄；帶有雙層清漆（耐髒）的抓握區域。
- 所有部件都可以更換/改裝，從而大大節省成本和資源。
- 提供從 D30mm 到 D80mm 的尺寸和作為大錘（3089.081）。
- 軟金屬嵌件由鋁製成，可替代標準鉛錘。

應用區域

汽車和卡車行業的組裝和維修工作、模具製造、工廠建造、外殼組裝

材質

把手

- 木材

入子 1

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

入子 2

- 軟金屬，銀色
- 硬
- 耐熱

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø			尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175	490		490 x 175 x 80	3460	4030618302674	AAA905c002	21-04-09-16	3089.080

應用範例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。