

SIMPLEX 槌子入子 · 尼龍，白色

3208.030



產品描述

SIMPLEX尼龍插入件（3208系列），其硬度約為 73 Shore D是一個額外的硬質刀片。這款白色聚酰胺嵌件具有出色的衝擊質量，並保證將最大強度與獨特的耐用性結合在一起。它由擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。此外，它還耐油脂。

該插件的尺寸範圍從D30mm到D80mm。

產品特點:

- SIMPLEX尼龍插入物（聚酰胺）
- 白色的
- 硬的
- 非常耐磨
- 即使在零下溫度下也不會碎裂
- 耐油脂
- 尺寸從D30mm到D80mm

應用區域

工件的調整，鋒利邊緣的工件組裝，外殼組裝，模具結構，工廠建設，廳堂建造，鋼結構，展場搭建，板金成形，維修與保養工作

材質

入子

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
30	37 x 32 x 33	26	4030618301172	AAA905c002	21-04-91-06	3208.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。