

用於 SUPERCRAFT 軟面木槌的 SUPERCRAFT入子子
3508.035



產品描述

適用於（3508系列）的尼龍插入件，其硬度大約為10。73 Shore D非常辛苦。這款白色聚酰胺嵌件具有出色的衝擊質量，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它們由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此，與注塑成型的塑料插件相比，它們具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下溫度下也不會崩刃。它們經受住了非回彈式軟木槌產生的高衝擊力。此外，它們還具有耐油和油脂的特性，還可以用於SUPERCRAFT八角錘，SUPERCRAFT軟面槌，沖頭和滴錘。這些刀片的尺寸範圍從D10mm到D100mm。

產品特點:

- SUPERCRAFT尼龍插入物（聚酰胺）。
- 白色的。
- 硬的。
- 非常耐磨。
- 即使在零下溫度下也不會碎裂。
- 耐油脂。
- 尺寸從D10mm到D100mm。

材質

- 入子
- 尼龍，白色
 - 硬
 - 非常耐磨
 - 無碎屑 (即使溫度低於0)
 - 噪音抑制
 - 非常大的衝擊

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
35	36,5 x 36,5 x 22	23	4030618301905	AAA905c002	21-04-91-06	3508.035

遵守

- 符合 RoHS
- 符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物質
- 不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單。
- 不含 65 號提案物質
- 不包括 65 號提案物質
- <https://www.P65Warnings.ca.gov/>
- 不含衝突礦物
- 本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。