SIMPLEX 軟面槌 • TPE 軟/尼龍;帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄





產品描述

SIMPLEX 3718系列可與TPE-soft /尼龍的插入件組合使用。

藍色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔軟的插件,可為需要輕觸的工作提供強大的衝擊緩衝。與傳統的橡膠槌不同,它不會留下任何不希望的黑色痕跡。

尼龍嵌件(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由 擠壓成型且非常均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用 性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用,具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學,並包括防滑手柄。 它具有光滑的表面,並且是無機的(對濕氣不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。 此版本的尺寸為D30mm至D80mm。

產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft(藍色,柔軟,無磨損)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)的插入物組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至80mm。

確田原村

工件的調整, 鋒利邊緣的工件組裝, 外殼組裝, 模具結構, 工廠建設, 廳堂建造, 鋼結構, 展場搭建, 板金成形, 維修與保養工作

材質

把手

• 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1

- TPE 軟,藍色
- 不毀損的
- 軟的

入子2

- 尼龍,白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

外殼

• 強化鑄鐵,黑色

訂單資訊

Ø	— i:	=	尺寸 長×寬×高	i	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
[mm]				[9]				
50	135	335	335 x 135 x 50	1220	4030618305903	AAA905c002	21-04-09-16	3718.050

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

