

SIMPLEX 軟面槌・銅/塑料；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄

3746.030

產品描述



SIMPLEX 3746系列包括銅/塑料插件組合。

紅色的塑料插件（3206系列）堅硬，還耐油和油脂。

代表了SIMPLEX選擇中最堅硬的嵌件，銅嵌件（3804系列）產生了極高的衝擊力，但與鋼錘相比，它的柔韌度更高。它是常規銅錘的替代品。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D30mm和D40mm。

產品特點：

- SIMPLEX軟面槌具有塑料（紅色，堅硬，耐油和油脂性）/銅（堅硬）的嵌件組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm和D40mm。

應用區域

適用於高衝擊力、矯直工作、工廠建設、鈑金加工、組裝、維修和保養工作

材質

把手

- 玻璃纖維套上橡膠把手

入子 1

- 銅含塑膠座
- 硬

入子 2

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外殼

- 強化鑄鐵，黑色

訂單資訊

尺寸 [mm]	長 x 寬 x 高	[g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
Ø 30 90 300	300 x 90 x 34	570	4030618306269	AAA905c002	21-04-09-16	3746.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。