

**SIMPLEX 軟面槌・塑料/尼龍；帶有強化鑄鐵外殼和玻璃纖維手柄****3768.050****產品描述**

SIMPLEX 3768系列配有塑料/尼龍嵌件組合。

紅色的塑料插件（3206系列）堅硬，還耐油和油脂。

尼龍嵌件（3208系列）具有出色的抗衝擊性能，並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。它由擠壓成型且極其均質的材料組成，具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零以下的溫度下也不會碎裂。此外，它還耐油脂。

黑色的增強型鑄鋼外殼由於壁厚和支柱的增加而提供了更高的穩定性。重量的增加確保更大的衝擊力。

玻璃纖維手柄極其堅固耐用，具有出色的抗斷裂性。它的形狀符合人體工程學，並包括防滑手柄。它具有光滑的表面，並且是無機的（對濕氣不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。此版本的尺寸為D30mm至D60mm。

**產品特點：**

- SIMPLEX軟面槌具有塑料（紅色，堅硬，耐油和油脂性）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油脂性）的插入物組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D30mm至60mm。

**應用區域**

多用途的使用，組裝，維修和保養作業，板金成形，組合屋結構，木工作業，鷹架結構，帳篷結構

**材質****把手**

- 玻璃纖維套上橡膠把手

**入子 1**

- 塑膠，紅色
- 硬
- 油和油脂抗性
- 多功能的

**入子 2**

- 尼龍，白色
- 硬
- 非常耐磨
- 無碎屑（即使溫度低於0）
- 油和油脂抗性

**外殼**

- 強化鑄鐵，黑色

**訂單資訊**

尺寸 [mm]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
Ø 50   135   335   335 x 135 x 50   1235   4030618306351   AAA905c002   21-04-09-16   <b>3768.050</b>				

**遵守****符合 RoHS**

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物質**

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

**不含 65 號提案物質**

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**不含衝突礦物**

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。