

## 定位扣件・單一作動 - 遵守 NAS / MS17984 規範

4210.B23



### 產品描述

符合 MS17984 / NAS1333 - 1343 的球鎖銷用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。快速輕鬆地解鎖頻繁重複的連接。

球鎖定銷 (快速釋放銷) 是根據航空規範 MS / NAS 所生產而成，並經過 NAS 1332 測試。

表面處理：

- 依據AMS2700對所有不銹鋼零件進行鈍化
- 依據MIL-A-8625對所有鋁零件進行陽極氧化

熱處理：

- 套筒：洛氏威爾硬度40分鐘 (AMS2759, 條件H900)
- 銷釘：洛氏威爾硬度40 分鐘 (AMS2759, 條件 H900)
- 珠子：洛氏威爾硬度58-62分鐘 (AMS2759)

### 材質

本體

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

銷釘

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 17-4PH (規格 AMS5643)

彈簧

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM-A-313)

把手

- 鋁，黑色陽極氧化 - Alum.Alloy 380 (規格 ASTM B85/B85)

鑰匙環

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 302 (規格 ASTM A-313/A313M)

按鈕

- 不銹鋼，鈍化 - CRES 303 (規格 ASTM A484/484M)

球

- 不銹鋼，沉澱硬化，鈍化 - CRES 440C (規格 AMS5630)

### 操作

定位扣件，單作用自鎖。按下按鈕解鎖珠子。

### 更多資訊



#### 注意事項

所有其他尺寸可根據要求提供。  
未列出但符合標準的其他直徑/長度組合可根據客戶要求在短時間內生產。

特殊的樣式歡迎洽詢。

- 本產品以INCH尺寸製造。

### 圖面



訂單資訊

| 公稱直徑<br>A | A<br>min | A<br>max. | 夾合<br>長度<br>L<br>+0,02<br>0 | 尺寸     |            |      |      |      |      |      | 定位孔<br>max. | 剪力抵抗<br>力，加倍的<br>min |  |      |  | 標準描述                           | 品號       |
|-----------|----------|-----------|-----------------------------|--------|------------|------|------|------|------|------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|           |          |           |                             | B      | C          | D    | E    | F    | G    | H    |             |                      | min                                                                                 | max. |                                                                                     |                                |          |
|           |          |           |                             | ±0,005 | 0<br>-0,04 | max. | max. | max. | max. | min  |             |                      |                                                                                     |      |                                                                                     |                                |          |
| [英吋]      | [英吋]     | [英吋]      | [英吋]                        | [英吋]   |            |      |      |      |      |      | [英吋]        | [lbf]                | [°F]                                                                                |      | [g]                                                                                 |                                |          |
| 1/4       | 0,247    | 0,2485    | 2,3                         | 0,289  | 0,29       | 0,31 | 0,44 | 0,8  | 0,89 | 0,48 | 0,254       | 9.200                | -65                                                                                 | 200  | 27,1                                                                                | MS17984C423 /<br>NAS1334A3C23D | 4210.B23 |

遵守

符合 RoHS  
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質  
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質  
不包括 65 號提案物質  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物  
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。