吊帶 • 根據NSA5732
4219.100

產品描述

它們被用作球鎖銷的失效保護。
保持電纜的特點是其輕質和彈性結構。
除了標準變體，我們還製造符合標準的所有其他變體（長度從 100 毫米到 950 毫米/以 50 毫米為步長）和設計（600 N 拉力）。 交貨時間短是可能的。

材質

繩
- 聚酰胺織物，白色

鑰匙圈
- 不銹鋼

收縮軟管
- 塑料，黑色（根據NSA937502-03）

更多資訊

注意事項

其它資料歡迎洽詢。
特殊的樣式歡迎洽詢。

更多產品

- 保持纜
- 吊帶, 根據DAN80

圖面



訂單資訊

尺寸					拉力		品號
L +5 -3	B	C	D	E	min max.		
[mm]					[N]	[g]	
100	3	14	1,2	10	150	2	4219.100

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。