定位柱 · 陶瓷球和槽,不銹鋼A4

EH 22050.



產品描述

適用於定位、供壓或頂舉。 不銹鋼 A4 版本保證最高的耐蝕保護。 陶瓷珠的特色:

- 高度耐衝擊
- 耐磨
- 抗磁性
- 電氣絕緣

材質

本體

• 不鏽鋼A4,不易起化學反應

珠子

• 陶瓷的

彈筆

• 不鏽鋼A4,不易起化學反應

特性

標準彈簧荷重: 無標示強化彈簧荷重: 以兩條線標示





Standard spring load

Heavy spring load

更多資訊

注意事項

特殊的樣式歡迎洽詢。 定位柱經過特別測試,以得知其彈簧的範圍和 作用。


參考

螺紋鎖附依需求,請參閱附錄 - 技術數據 -分度阻力的計算,請參閱附錄 - 技術數據 -

更多產品

• 定位柱, 附可移動陶瓷球和槽, 不銹鋼 A4

圖面



訂單資訊

尺寸				行程 彈簧荷重 ¹⁾			I	品號			
d₁	d ₂	I	n	S	F ₁ ~	F ₂ ~	max.				
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[g]			
不銹鋼,標準彈簧荷重											
M 4	2,5	9	0,6	0,8	8,5	14	250	0,4	22050.1404		
M 5	3,0	12	0,8	0,9	8,0	14	250	0,9	22050.1405		
M 6	3,5	14	1,0	1,0	11,0	18	250	1,6	22050.1406		
M 8	4,5	16	1,2	1,5	18,0	31	250	3,4	22050.1408		
M10	6,0	19	1,5	2,0	24,0	45	250	6,2	22050.1410		
M12	8,0	22	2,0	2,5	26,0	49	250	9,6	22050.1412		
M16	10,0	24	2,0	3,5	41,0	86	250	21,0	22050.1416		
不鏽鋼 A4, 強力彈簧荷重											
M 4	2,5	9	0,6	0,8	12,0	18	250	0,4	22050.1604		
M 5	3,0	12	0,8	0,9	15,0	22	250	1,0	22050.1605		
M 6	3,5	14	1,0	1,0	19,0	28	250	1,6	22050.1606		

¹⁾統計平均值


尺寸				行程 彈簧荷重 ¹⁾		·重 ¹⁾	1	I	品號
d ₁	d ₂	1	n	S	F ₁	F ₂	max.		
					~	~			
[mm]				[mm]	[N]		[°C]	[9]	
M 8	4,5	16	1,2	1,5	36,0	62	250	3,5	22050.1608
M10	6,0	19	1,5	2,0	57,0	104	250	6,3	22050.1610
M12	8,0	22	2,0	2,5	61,0	110	250	9,6	22050.1612
M16	10,0	24	2,0	3,5	68,0	142	250	21,0	22050.1616

¹⁾ 統計平均值

應用範例







遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

