偏心桿 • 有支柱
EH 23390.

產品描述

偏心槓桿的偏心夾緊範圍為 160°。

材質

Fulcrum Pin
- 不銹鋼 1.4021， 熱處理

偏心零件
- 鋼 52-3，磷酸鹽處理
- 不銹鋼 1.4301

安全環
- 不銹鋼 1.4310

塑膠蓋
- 熱處理鋼，回火，品質 10，染黑

圖面



訂單資訊

尺寸									偏心的 行程 s	合計行程 r_2-h_3	max.		品號
b_1	d H11 f8	l ~	r_1	r_2	b_2	h_1	h_2	h_3 ~					
[mm]									[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
鋼													
13	8	114	17,2	21,07	9	19,54	14	12	3,87	9,07	60	92	23390.0408
17	10	138	21,6	26,45	12	24,54	17	15	4,85	11,45	60	179	23390.0410
20	12	157	28,0	34,29	14	31,81	21	18	6,29	16,29	60	286	23390.0412
不銹鋼													
13	8	114	17,2	21,07	9	19,54	14	12	3,87	9,07	60	94	23390.0508
17	10	138	21,6	26,45	12	24,54	17	15	4,85	11,45	60	179	23390.0510
20	12	157	28,0	34,29	14	31,81	21	18	6,29	16,29	60	290	23390.0512

應用範例



遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質
不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

不含 65 號提案物質
不包括 65 號提案物質
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。