香菇形旋鈕
EH 24540.

產品描述

材質

蘑菇旋鈕
- 熱固性塑膠 PF 31，黑色

襯套
- 黃銅

螺絲
- 鋼，鍍鋅

圖面



picture 1



picture 2

訂單資訊

尺寸									品號
d_1	d_2	d_3	l	d_4	h	t	max. [°C]	[g]	
			[mm]						
有母牙 – 相片 1									
17	M5	–	–	10	14	7	110	3,8	24540.0017
21	M6	–	–	12	17	11	110	6,2	24540.0021
25	M6	–	–	14	21	11	110	11,0	24540.0025
33	M8	–	–	18	29	12	110	21,0	24540.0033
有螺絲 – 相片 2									
17	–	M5	9	10	14	–	110	4,2	24540.0117
21	–	M6	10	12	17	–	110	7,1	24540.0121
25	–	M6	10	14	21	–	110	10,0	24540.0125
33	–	M8	14	18	29	–	110	23,0	24540.0133

應用範例



遵守

符合 RoHS
含鉛 - 相容除了例外 6a / 6b / 6c.

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物質
含鉛 - SVHC [REACH] 清單截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 號提案的物質

接觸鉛會導致癌症和生殖危害。 接觸鎳會導致癌症。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含衝突礦物
本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉭、錫、金或鎢。