# 星形把手 • 類似於 DIN 6335, 不銹鋼 A4

# EH 24631.





### 產品描述


不含集汙元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用(如食品工業)。 不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

### 材質

# 把手

• 不銹鋼 A4, 拋光

### 圖面



#### 訂單資訊

КЪ									品號
d₁	d <sub>2</sub>	d <sub>5</sub>	d <sub>6</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t₁ min	t <sub>2</sub>	_	
[mm]									
有母螺牙,鑽穿-相片 1									
32	12	M 6	6,4	20	9	_	10	37	24631.1332
40	14	M 8	8,4	25	13	_	13	60	24631.1340
50	18	M10	10,5	32	18	_	16	110	24631.1350
63	20	M12	13,0	40	23	_	20	200	24631.1363
有牙盲孔 – 相片 2									
32	12	M 6	-	20	9	12	-	39	24631.1432
40	14	M 8	-	25	13	15	-	62	24631.1440
50	18	M10	-	32	18	18	_	117	24631.1450
63	20	M12	-	40	23	22	-	213	24631.1463

#### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

# 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

## 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

# 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

