

星形把手 · 類似於 DIN 6336 , 不銹鋼 A4 EH 24691.



產品描述


不含集汗元件的版本。適用於所有講求高度衛生需求的應用（如食品工業）。
不銹鋼 A4 版本確保最大的耐腐蝕性。

材質

把手

- 不銹鋼 1.4408 , 精密鑄造 , 拋光

圖面



圖片 1

圖片 2

訂單資訊

d ₁	d ₂	d ₄	尺寸 d ₅ [mm]	h ₂	t ₁ min	t ₂	 [g]	品號
有母螺牙，鑽穿 – 相片 1								
32	12	M 6	6,4	20	–	10	57	24691.1332
40	14	M 8	8,4	25	–	13	103	24691.1340
50	18	M10	10,0	32	–	16	209	24691.1350
63	20	M12	13,0	40	–	20	384	24691.1363
有牙盲孔 – 相片 2								
32	12	M 6	–	20	12	–	59	24691.1432
40	14	M 8	–	25	15	–	107	24691.1440
50	18	M10	–	32	18	–	221	24691.1450
63	20	M12	–	40	22	–	389	24691.1463

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鈮、錫、金或鎢。