# SIMPLEX 軟面槌 · 橡膠成分; 帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 EH 3002.





#### 產品描述

這款伍全 SIMPLEX 軟面木槌配有超短手柄。 緊湊的設計可防止手柄末端接觸地面 - 例如在鋪路工 作期間。

SIMPLEX 3002 系列兩側均配有橡膠組合物嵌件。

這款中等硬度的橡膠嵌件(3202系列)絕對是最暢銷的產品。 超低磨損、緩衝衝擊且無味,其使 用壽命比傳統橡膠錘更長。

外殼由鑄鐵製成,並配有整合式手柄保護套,可提供高水準的抗斷裂性。

高品質超短木手柄具有阻尼振動和符合人體工學的形狀,握持區域塗有雙層清漆,因此耐髒。 符合智慧型SIMPLEX原理,所有組件均可更換且可改裝。 這意味著金錢和資源的節省。 產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨 損)。
- 把手极短,不会敲击把手末端。鑄鐵外殼,帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域帶有雙層清漆(耐髒)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

園藝與景觀美化, 路面鋪砌, 鋪路的路邊石鑲嵌, 石造工程/樓梯設置, 柵欄建造, 鷹架結構, 帳篷結 構. 組合屋結構. 木工作業. 維護和維修工作

#### 材質

## 把手

木材

# 入子

- 合成橡膠,黑色
- 中硬
- 衝擊緩衝
- 無臭
- 低磨損

#### 外殼

• 鑄鐵

#### 訂單資訊

Ø	<b>—</b>	=====================================	尺寸 長 x 寬 x 高	把手版本	i	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
[mm]					[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	超短	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

#### 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

#### 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

