

SIMPLEX 軟面槌 · 超塑性；帶鑄鐵外殼和高品質超短木手柄 EH 3007.



產品描述

这种 SIMPLEX 軟面槌的把手极短。紧凑的结构形式可避免在路面铺砌作业中把手末端敲击地面。SIMPLEX 3007系列在兩側均配有超塑插件（3207系列）。
 這款Halder暢銷產品是中硬塑料插件，由擠壓且極其均勻的材料製成。因此，與註塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
 外殼由鑄鐵製成，帶有集成的手柄保護套，可提供較高的抗斷裂性。
 形状符合人体工程学的高质量減震木質把手极短，在握把部位塗有雙層漆，因此不易污染。
 按照智能SIMPLEX原理，所有組件都是可更換的，可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。

產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌在兩側均帶有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 把手极短，不会敲击把手末端。
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

應用區域

園藝與景觀美化，路面鋪砌，鋪路的路邊石鑲嵌，柵欄建造，驅動鋼製的楔子，鷹架結構，帳篷結構，板金成形，組合屋結構，接合作業，木工作業，鋒利邊緣的工件組裝

材質

把手

- 木材

入子

- 超級塑膠，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外殼

- 鑄鐵

訂單資訊

Ø	尺寸 長 x 寬 x 高 [mm]	把手版本	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品號
80	175 x 325	超短	2560	4030618312871	AAA905c002	21-04-09-16	3007.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清單。

不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為“衝突礦物”的物質，例如鉍、錫、金或鎢。