# SIMPLEX 的長柄大槌·尼龍/軟金屬; 帶鑄鐵外殼和山核桃木手柄 EH 3089.







### 產品描述

3089系列的SIMPLEX八角錘配有尼龍/軟金屬嵌件組合。

白色尼龍襯套(3208系列)具有出色的抗衝擊性能,並保證將最大的強度與獨特的耐用性相結合。 它由擠壓成型且極其均勻的材料組成。因此,與註塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和 耐用性,即使在零下溫度下也不會崩刃。此外,它還耐油脂。

銀色軟金屬插入件(3209系列)由鋁製成,堅硬,耐熱,可替代經典的鉛錘。

外殼由鑄鐵製成,帶有集成的手柄保護套,可提供較高的抗斷裂性。

長纖維和超耐用的山胡桃木手柄按人體工程學進行了上光和整形。

按照智能SIMPLEX原理,所有組件都是可更換的,可以進行改裝。這意味著節省了金錢和資源。 這款八角錘的總重量和總長度分別為3,660g和800mm,提供D80mm尺寸。 產品特點:

- SIMPLEX八角錘與尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)/軟金屬(銀色,堅硬,耐熱)的插入件組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄,按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm (總重量3,660g)。

#### 應用區域

園藝與景觀美化, 鋪路的路邊石鑲嵌, 設置擋土石, 石造工程/樓梯設置, 柵欄建造, 驅動鋼製的楔子, 鷹架結構, 帳篷結構, 木工作業, 組合屋結構, 設置木屋架

## 材質

#### 把手

• 胡桃木

#### 入子1

- 尼龍,白色
- 硬
- 很耐用
- 無碎屑 (即使溫度低於0)
- 油和油脂抗性

#### 入子2

- 軟金屬,銀色
- 硬
- 耐熱
- 高度衝擊

#### 外殼

• 鑄鐵

## 訂單資訊

尺寸				I	GTIN		ecl@ss 10.1	品號
Ø	<b>─</b> i;	<b>—</b>	長x寬x高			5.0		
[mm]				[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3660	4030618306443	AAA938c002	21-04-09-20	3089.081

## 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物質

不含超過 0.1% w/w 的 SVHC 物質 - 截至 2024 年 1 月23 日的 SVHC 清單.

# 不含 65 號提案物質

不包括 65 號提案物質

https://www.P65Warnings.ca.gov/

#### 不含衝突礦物

本產品不含來自剛果民主共和國或鄰近國家的任何被指定為"衝突礦物"的物質,例如鉭、錫、金或鎢。

