Martillos SIMPLEX de bocas blandas, 50:40 • TPE-blando / super plástico; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad

EH 3117.

Descripción del producto

Este mazo de cara blanda SIMPLEX viene con inserciones especiales de D50mm que están integradas en la carcasa de D40mm. Las superficies de contacto sobredimensionadas brindan la máxima protección durante el procesamiento cuidadoso de piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo está disponible con la combinación de bocas de TPE-blando/super plástico.
La boca azul TPE-blando (serie 3201) es la más suave de la línea SIMPLEX y ofrece una fuerte amortiguación contra impactos para trabajos que requieren un toque ligero. A diferencia de los mazos de goma convencionales, no deja marcas negras no deseadas.
La boca de super plástico (serie 3207) permite una fuerza de impacto más potente que el inserto de caucho. Es de plástico de dureza media fabricado con material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con los insertos de plástico moldeados por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradero.
La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección de mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto. Esto hace que sea muy fácil procesar materiales que se rompen fácilmente. También convierte al mazo de cara blanda en una herramienta con un peso mínimo y fácil de transportar.
Amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, el mango de madera de alta calidad tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, es resistente a la suciedad.
De acuerdo con el principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:

- Mazo SIMPLEX de boca blanda con la combinación de insertos de TPE-blando (azul, blando, que no daña) / super plástico (blanco, semiduro, muy duradero).
- Las superficies de contacto de gran tamaño de D50mm están integradas en la carcasa de D40mm: máxima protección durante el trabajo en superficies sensibles.
- La carcasa de aluminio extra ligera con manguito de protección del mango incorporado permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad correcta de fuerza de impacto (ideal para trabajar en materiales que se rompen fácilmente).
- Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
- Todas las piezas se pueden reemplazar/adaptar, lo que genera grandes ahorros en costos y recursos.

Áreas de aplicación

Posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, prototipados, montaje de muebles, colocación de accesorios en entornos sensibles, tapicero / guarnicionero, retoque de muebles tapizados, retirada de grapas

Material

Mango
- Madera

boca 1
- TPE-blando, azul
- no mancha
- Blanda

boca 2
- Superplástico, blanco
- Medio duro
- Duradero
- Resistente al uso

Cuerpo
- Aluminio Al

Información para el pedido

Ø	Dimensiones		Largo x Ancho x Alto		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia[1]
	[mm]			[g]				
50	120	330	330 x 110 x 50	430	4030618303978	AAA905c002	21-04-09-16	3117.051

[1] Las bocas especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Ejemplo de aplicación

Cumplimiento

Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.