Martillos SIMPLEX de bocas blandas, 50:40 · TPE-blando / TPE-medio; con carcasa de aluminio y mango de madera de alta calidad





Descripción del producto

En esta maza no férrica SIMPLEX están montadas unas bocas especiales D50 mm en el cuerpo D40 mm. Las superficies de impacto sobredimensionadas ofrecen la máxima protección para trabajar con delicadeza en piezas de trabajo con superficies sensibles. Este modelo posee la combinación de bocas TPE-soft/TPE-mid.

La boca azul TPE-soft (serie 3201) es la boca más blanda de la serie SIMPLEX y posee un efecto fuertemente amortiquador, lo cual la hace apropiada para trabajos sensibles. A diferencia de los martillos de goma convencionales no deja molestas marcas negras.

La boca gris semidura TPE-mid (serie 3203) permite alcanzar una mayor fuerza de impacto, comparable a la de la boca de material compuesto de goma (serie 3202).

El cuerpo extraligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto. De esta manera es posible trabajar con materiales frágiles.

El mango de madera ergonómico de alta calidad que amortiqua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.

Conforme al principio inteligente SIMPLEX, todos los componentes son intercambiables y reequipables. Esto no solo es bueno para el bolsillo, además, asegura el uso responsable de los recursos.

Características del producto:

- Maza no férrica SIMPLEX con la combinación de bocas TPE-soft (azul, blanda, no deja marcas) y TPE-mid (gris, semidura, no deja marcas).
- Las superficies de impacto sobredimensionadas D50 mm están instaladas en el cuerpo D40 mm: máxima protección al trabajar en superficies sensibles
- El cuerpo extraligero de aluminio con manguito protector integrado permite al usuario controlar fácilmente y determinar él mismo la fuerza de impacto (ideal para materiales frágiles).
- Mango de madera ergonómico de alta calidad que amortigua las vibraciones, zona de sujeción con barnizado doble (resistente a la suciedad).
- Todos los elementos son intercambiables/reequipables; por lo tanto, resultan muy rentables y aseguran el uso responsable de los recursos.

Áreas de aplicación

Colocación de puertas y ventanas, colocación de azulejos frágiles, alicatado, posicionamiento y ajuste de piezas de trabajo ligeras/delicadas, ebanistería, montaje de muebles, instalación de parquet/suelos laminados

Material

Mango

Madera

boca 1

- TPE-blando, azul
- · no mancha
- Blanda

boca 2

- · TPE-medio, gris
- no mancha
- Medio duro

Cuerpo

Aluminio Al

Información para el pedido

Ø	Dimensiones			ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Referencia ¹⁾
[mm]				[9]				
50	110	330	330 x 110 x 50	630	4030618313939	AAA905c002	21-04-09-16	3113.051

¹⁾ Las bocas especiales de Ø50 se montan en los cuerpos de Ø40.

Erwin Halder KG



www.halder.com/es Página 1 de 2

Publicada en: 6.4.2024

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65. https://www.P65Warnings.ca.gov/

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.



Erwin Halder KG

www.halder.com/es Página 2 de 2

Publicada en: 6.4.2024