

## Schwenkscheiben • DIN 6371 mit Flachkopfschraube DIN 923

EH 22280.



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


**Flachkopfschraube**  
• Stahl, brüniert, Güte 5.8

**Schwenkscheibe**  
• Vergütungsstahl, vergütet, brüniert

#### Montage

Die Schwenkscheiben können mit der mitgelieferten Schraube beidseitig montiert werden. Es kann die Drehrichtung links oder rechts gewählt werden.


### Maßzeichnung



### Bestellinformationen

Nenngröße $d_3$ [mm]	b	$d_1$	$d_2$	Abmessungen [mm]					s -0,2	passende Schraube [mm]	 [g]	Art.-Nr.
				$l_1$	$l_2$	$l_3$	$l_4$					
6	7,5	38	9	19,6	11	29,0	19	9,8	M6 x 10	66	<a href="#">22280.0006</a>	
8	9,5	43	9	21,6	14	32,5	21	9,8	M6 x 10	81	<a href="#">22280.0008</a>	
10	11,5	48	9	23,6	17	36,5	23	9,8	M6 x 10	99	<a href="#">22280.0010</a>	
12	13,5	61	11	29,6	22	45,0	29	11,8	M8 x 12	192	<a href="#">22280.0012</a>	
16	17,5	68	11	33,6	25	50,0	33	11,8	M8 x 12	229	<a href="#">22280.0016</a>	
20	21,5	74	11	36,6	28	55,0	36	11,8	M8 x 12	265	<a href="#">22280.0020</a>	
24	25,5	82	11	40,6	32	62,0	40	15,8	M8 x 16	430	<a href="#">22280.0024</a>	
30	32,0	97	11	49,0	39	73,0	48	15,8	M8 x 16	584	<a href="#">22280.0030</a>	

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.