SIMPLEX-Schonhämmer • Gummikomposition / Weichmetall; mit Tempergussgehäuse und hochwertigem Holzstiel

3029.040

Produktbeschreibung

Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3029 enthält die Einsatzkombination Gummikomposition / Weichmetall.
Der mittelharte Gummi-Einsatz (Serie 3202) ist sehr verschleißarm, dämpfend und geruchsneutral und hält um ein Vielfaches länger als ein herkömmlicher Gummi-Hammer.
Der silberfarbene Weichmetall-Einsatz (Serie 3209) besteht aus Aluminium und ist hart, hitzeunempfindlich und ersetzt einen klassischen Bleihammer.
Das Gehäuse aus Temperguss besitzt eine integrierte Stielschutzhülse, die für eine hohe Bruchsicherheit sorgt.
Der hochwertige, schwingungsdämpfende, ergonomisch geformte Holzstiel ist im Griffbereich doppelt lackiert und somit schmutzunempfindlich.
Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip sind alle Komponenten austauschbar und nachrüstbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.
Erhältlich ist diese Ausführung von Größe D30mm bis D80mm, in D60mm und D80mm auch mit Gummi-Einsatz mit Standfuß.
Produktmerkmale:

- SIMPLEX–Schonhammer in der Einsatzkombination Gummikomposition (schwarz, mittelhart, dämpfend, geruchsneutral, verschleißarm) / Weichmetall (silberfarben, hart, hitzeunempfindlich).
- Gehäuse aus Temperguss mit integrierter Stielschutzhülse und hoher Bruchsicherheit.
- Hochwertiger, schwingungsdämpfender, ergonomisch geformter Holzstiel; Griffbereich doppelt lackiert (schmutzunempfindlich).
- Alle Teile sind austauschbar / nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Erhältlich von Größe D30mm bis D80mm, in D60mm und D80mm mit Gummi-Einsatz mit Standfuß.
- Der Weichmetalleinsatz ist aus Aluminium und ersetzt herkömmliche Bleihämmer.

Anwendungsgebiete

Formenbau, Anlagenbau, Montage- /Reparaturarbeiten im Kfz-/Nfz-Bereich

Werkstoff

Stiel
- Holz

Schlageinsatz 1
- Gummikomposition, schwarz
- mittelhart
- dämpfend
- geruchsneutral
- verschleißarm

Schlageinsatz 2
- Weichmetall, silber
- hart
- hitzeunempfindlich

Gehäuse
- Temperguss

Bestellinformationen

Ø	Abmessungen [mm]		Länge x Breite x Höhe	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
40	115	325	325 x 115 x 40	700	4030618302339	AAA905c002	21-04-09-16	3029.040

Compliance

RoHS-konform
Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe
Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe
Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.