# Aufspannwinkel

1506.300

## Produktbeschreibung

### Werkstoff

- Grauguss GG

**Weiterführende Informationen**

### Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.

## Maßzeichnung




## Bestellinformationen

| System | Abmessungen | | | | | | | | | | | y | für Schrauben | Anzahl Befestigungs-bohrungen n | Anzahl der Loch-reihen | | Art.-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $l_1$ | $l_2$ | $h_1$ | h | $h_2$ | $d_1$ | $d_2$ | a | $b_2$ | $l_4$ | s | [mm] | [mm] | | | [kg] | |
| L12 | 400 | 500 | 400 | 475 | 100 | 12 | M12 | 150 | 150 | 150 | 80 | 12 | M12 | 4 | 10 x 8 | 168 | 1506.300 |

## Anwendungsbeispiel






## Compliance

### RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe
Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

### Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.