Federnde Druckstücke · glatte Ausführung

22070.0006

Produktbeschreibung

Besonders geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau.
Als Abdrückstift und gefederter Anschlag verwendbar.
Weder Druckstück noch Einzelteile können sich aus der Halterung lösen.

Werkstoff

Bolzen
- Stahl, einsatzgehärtet, brüniert

Hülse
- Automatenstahl, brüniert

Feder
- Rostfreier Stahl

Weiterführende Informationen

Hinweise

Sonderausführung auf Anfrage.
Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.

Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen						Hub	Federkraft[1]			Aufnahme-bohrung		Art.-Nr.
d_1 -0,05	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	s	F_1 ~	F_2 ~	max.	H7		
[mm]						[mm]	[N]		[°C]	[mm]	[g]	
Automatenstahl, Standard-Federkraft												
6	2,7	8	20	3,2	6	3,5	10	22	250	6	4	22070.0006

[1] statistischer Mittelwert

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform
Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w
Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe

Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

Frei von Konfliktmineralien
Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.