

Aufnahmebuchsen • für Kugelsperbolzen und Steckbolzen

22400.0927



Produktbeschreibung

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) ist geeignet für Anwendungen, die eine plane Oberfläche im eingeschraubten Zustand erfordern.
Die Aufnahmebuchsen sind eine sichere und schnelle Aufnahmemöglichkeit für Kugelsperbolzen EH 22340., EH 22350., EH 22370. und EH 22380. sowie für die Steckbolzen EH 22400. Optimierte Zentriermöglichkeit durch präzisen Bund (z.B. schnelles Fixieren von Platten und Bauteilen).
Alle Ausführungen sind korrosionsbeständig und verschleißarm.


Werkstoff

- Rostfreier Stahl 1.4305

Montage

Die Ausführung mit Stirnlochbohrung (Bild 2) kann mittels gekröpften Stirnlochschlüssel oder alternativ durch Stirnloch-Steckschlüssel montiert werden.
Einfacher und prozesssicherer Einbau. Einbaubar in unterschiedliche Trägermaterialien. Auch bei dünnwandigen Teilen verwendbar. Beidseitig einsetzbar.

Maßzeichnung




Bestellinformationen

Abmessungen													[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇			
H11		h9		+0,1										
[mm]														
plan, mit Stirnlochbohrung – Bild 2														
25	M42	50	32	5,1	65	57	26,5	38,5	13,3	21,8	36	350	22400.0927	

Zubehör

	Verwendbar für Größe d ₁ [mm]	für Ausführung Bild	Zapfenabstand ±0,1 [mm]	Zapfendurchmesser -0,1 [mm]	Antriebsvierkant [in]	[g]	Art.-Nr.
Verstellbarer Stirnlochschlüssel, gekröpft							
	10/12/16/20/25	2	–	5		309	22350.1991
Stirnloch-Steckschlüssel							
	25	2	36	5	1/2	363	22350.1999

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.