定位珠螺丝 • 无头，平面球端和梅花槽

22720.2552

产品描述

亦适用于固夹、上紧或支撑不完全平行的表面。
梅花起子可提供理想的附载传输。其驱动力并非经由边缘传输 (带有内六角)，而是经由表面传输。
由于理想的负载传输，工具的磨耗将会减少。工具寿命会增加。

材质

珠子
- 不锈钢，硬化

螺丝
- 不锈钢 1.4305

更多信息

注意事项

珠子无防止旋转功能。
特殊的样式欢迎洽询。

参考

需求的螺纹锁，请参阅附录 - 技术数据 -

更多产品

- 定位珠螺丝，无头， 球防止回转
- 定位珠螺丝，无头，有平面的球
- 定位珠螺丝，无头，球端和梅花槽

图面



订单信息

尺寸					静态荷重能力[1] max.	max.		品号
d_1	l_2	d_3	球直径					
[mm]					[kN]	[°C]	[g]	
上标准夹持颚 (相片1)，不锈钢								
M5	**7,5**	2,2	3	10	4,5	250	0,7	**22720.2552**

[1] 生产力的承载说明对于不锈钢类型没有根据(除了配有热塑球的类型)。

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。