# T螺栓 • DIN 787
## 23030.0204

### 产品描述

T形螺栓在结合 DIN 6330 螺帽(EH 2307)。及 DIN 6340 垫圈(EH 2306)后，即成为完整的固夹螺栓组件。
These T-bolts are characterised by the rolled thread.

#### 材质

- 热处理钢，黑色，锻造，T型槽铣指导研磨

#### 更多信息

**注意事项**

特殊的样式欢迎洽询。

**参考**

有关起始扭力和稳定性请参考附件 - 技术数据 -

**更多产品**

- 轴/平垫圈, DIN 6340 热处理
- 固定螺帽 , DIN 6330 (高1.5d )

### 图面




### 订单信息

| T槽尺寸 [mm] | 尺寸 d | l | a | b | e | k | [g] | 品号 [1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品质 8.8 | | | | | | | | |
| **20** | **M20** | **315** | 19,6 | 190 | 32 | 12 | 757 | **23030.0204** |

[1] DIN 标准不包含这些尺寸。

### 应用范例



## 遵守

**符合 RoHS**
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

**不含 SVHC 物质**
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

**不含 65 号提案物质**
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

**不含冲突矿物**
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。