SIMPLEX 软面锤 • TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3001.030

产品描述

SIMPLEX 3001系列的每一侧都配有蓝色TPE-soft插件（3201系列）。
该刀片是SIMPLEX系列中最柔软的刀片，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望有的黑色痕迹。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D80mm不等。D80 mm 版本还可以提供额外的短把手 (3001.082).
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌球，兩側均帶有TPE軟質插入物（藍色，柔軟，無磨損，強烈的衝擊緩衝）.
- 鑄鐵外殼，帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性.
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握柄區域帶有雙層燕麥漆（耐髒）.
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源.
- 提供D30mm至D80mm的尺寸.
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3001.082).

应用区域

对于非常精密的材料, 园艺与景观美化, 地板贴砖, 天然石材设置, 家俱组装, 石墙建造, 窗户与门的结构, 接合作业

材质

把手
- 木材

入子
- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 [mm]			长 x 宽 x 高	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
30	90	295		295 x 90 x 30	350	4030618300007	AAA905c002	21-04-09-16	**3001.030**

应用范例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。