SIMPLEX 软面槌，50 至 40 • TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3001.051

产品描述

这款3001系列SIMPLEX软面槌带有D40mm外壳内的特殊D50mm刀片。接触面过大，可在对带有敏感表面的工件进行轻柔加工时提供最大的保护。
该型号的两侧均装有TPE软衬套（3201.051）。该刀片是SIMPLEX系列中最柔软的刀片，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望的黑色痕迹。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
超大的锤面，尽可能保护 精细表面的工件不受到磨 损。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌球的兩側均帶有TPE軟質插入物（藍色，柔軟，無損傷，強烈的衝擊緩衝）。
- D40mm外殼內建有超大尺寸的D50mm接觸面：在敏感表面上工作時提供最大保護。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。

应用区域

轻量 / 精密工件的定位和调整, 原型设计, 家俱组装, 镶嵌贴面, 在敏感环境中驾驶配件, 软垫安装工 / 皮革制件工, 砍掉软垫家具, 松开夹子

材质

把手
- 木材

入子
- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]			[g]	GTIN	ecl@ss 10.1	品号 [1]
50	120	330	330 x 110 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

[1] 此木槌镶嵌了 Ø50 的特殊嵌件在 Ø40 的外壳中。

应用范例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。