SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition, with "Stand-Up" / TPE-soft; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3012.260

产品描述

SIMPLEX 3012系列可与畅销的TPE软/复合橡胶嵌件组合一起使用。
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望的黑色痕迹。
具有“竖立”（3202.260）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。 D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3012.282)。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有TPE-soft（藍色，柔軟，無磨損）/橡膠插入物與“立式”（3202.2）的插入物組合，可實現背向友好的工作，並減少了彎曲。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3012.282)。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 地板贴砖

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- TPE 软，蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 合成橡胶，黑色 ，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

更多信息

更多产品

- SIMPLEX 软面锤，TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and high-quality wooden handle

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1500	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260

应用范例

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。