SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3028.040

产品描述

SIMPLEX 3028系列具有复合橡胶/尼龙嵌件组合，可覆盖广泛的应用范围，因此广泛用于金属加工行业。
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D30mm 至 D80mm 的尺寸产品，也可用作为大锤（3028.081）和 D60mm 和 D80mm 带橡胶入子和支座（3028.261）。 D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3028.082)。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌具有復合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會碎裂）的插入物組合 耐油脂）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供尺寸為D30mm至D80mm的八角錘，以及尺寸為D60mm 和 D80mm的橡膠襯套和“立式”。
- 版本还可以提供额外的短把手 (3028.082)。
- Halder暢銷商品。

应用区域

锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 维修与保养工作

材质

把手
- 木材

入子 1
- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2
- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325	325 x 115 x 40	650	4030618300748	AAA905c002	21-04-09-16	3028.040

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。