SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition, with "Stand-Up" / Nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3028.260

产品描述

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 配有复合橡胶/尼龙嵌件组合，可覆盖广泛的应用范围，因此已广泛用于金属加工行业。 Halder制造的这款畅销产品现在已经得到了进一步的发展：
具有“站立”（3202.2）形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作为大锤。 D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3028.282)。
產品特點:
- Halder 伍全最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌，帶有“立式”和由複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在子麵板上也不會碎裂）的插入組合 -零溫度，耐油脂。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作为大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3028.282)。
- Halder暢銷產品。

应用区域

锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 维修与保养工作

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

把手
- 木材

入子 1
- 合成橡胶，黑色 ，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2
- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	405	405 x 150 x 60	1550	4030618311126	AAA905c002	21-04-09-16	3028.260

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。