SIMPLEX 软面锤 • Plastic / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle
3068.040

产品描述

SIMPLEX 3068系列配有塑料/尼龙嵌件组合。
红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均质的材料组成，具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零以下的温度下也不会碎裂。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。
產品特點:
- SIMPLEX軟面槌具有塑料（紅色，堅硬，耐油和油脂性）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油脂性）的插入物組合。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用, 組立、修理· 保守作業, 維護和維修工作, 板金成形, 组合屋结构, 木工作业, 鹰架结构，帐篷结构

材质

把手
- 木材

入子 1
- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

入子 2
- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳
- 铸铁

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			[mm]	[g]				
40	115	325	325 x 115 x 40	616	4030618302513	AAA905c002	21-04-09-16	**3068.040**

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。