SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition / plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3726.060

产品描述

SIMPLEX 3726系列随附复合橡胶/塑料的嵌件组合。
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。
红色塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油脂。这种刀片组合涵盖了广泛的应用范围。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。
產品特點:

- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）/塑料（紅色，堅硬，耐油和耐油脂）的嵌件組合製成。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量增加了衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用, 組立、修理· 保守作業, 維護和維修工作, 板金成形, 组合屋结构, 木工作业, 鹰架结构，帐篷结构

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
60	150	410	410 x 150 x 60	1815	4030618304906	AAA905c002	21-04-09-16	**3726.060**

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。