

## Hickorystiel • für SIMPLEX-Spaltaxt

3244.750



### Produktbeschreibung

Dieser Stiel aus Hickory-Holz ist speziell für den Einsatz in den SIMPLEX-Spaltäxten konzipiert. Er ist für die beidseitige Anwendung der Äxte entsprechend ergonomisch geformt und zudem lackiert.

Hickory ist ein sehr langfaseriges Holz, was zum einen zu einer großen Stabilität der Stiele führt. Zum anderen brechen die Stiele niemals komplett in zwei, sondern beide Stücke bleiben miteinander verbunden. Dies beugt Verletzungen durch abgehende Hammerköpfe vor.

Dieser Stiel darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

Gemäß dem cleveren SIMPLEX-Prinzip ist auch der Stiel austauschbar. Dies schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch Ressourcen.

Produktmerkmale:

- Hochwertiger Hickorystiel für SIMPLEX-Spaltäxte.
- Ergonomisch geformt für die beidseitige Anwendung der Spaltäxte.
- Lackiert.
- Langfaserig, sehr stabil.
- Sicher (brechen nicht entzwei).
- Nachrüstbar, somit sehr wirtschaftlich und Ressourcen schonend.
- Darf nur in das Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

### Werkstoff

#### Stiel

- Hickory

### Montage

Hickorystiele 3244.750 dürfen nur in Tempergussgehäuse 3011.750 montiert werden!

### Bestellinformationen

Ø	↔	Abmessungen		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Art.-Nr.
		Länge x Breite x Höhe						
		[mm]						
50	685	685 x 3 x 45		620	4030618300830	EAB052c002	21-04-91-06	3244.750

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.