SIMPLEX 的长柄大槌 • Superplastic / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3778.081

产品描述

3778系列的SIMPLEX八角锤配有超塑性/尼龙嵌件组合。
超塑性插入件（3207系列）比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐久性相结合。它由挤压成型且极其均匀的材料组成，即使在零以下的温度下也不会碎裂。此外，它还耐油脂。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
这款八角锤的总重量和总长度分别为3,800g和80cm，可提供D80mm的尺寸。
產品特點:

- SIMPLEX八角錘與超塑性（白色，中等硬度，非常耐用）/尼龍（白色，堅硬，非常耐磨，即使在零下溫度下也不會崩裂，耐油和油脂）的插入件組合。
- 堅固的增強型鑄鋼外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄，帶有防滑手柄，無機（對濕氣不敏感）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D80mm（總重量3,800g）。

应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 板金成形, 维修与保养工作

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800	800 x 175 x 80	3795	4030618306467	AAA938c002	21-04-09-20	3778.081

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。